



Juottosavun imu Easy Arm 2, Suodattimien/varsien määrä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	082304 2
GTIN	4003008095333
Tuoteluokka	04K

Kuvaus

Malli:

Suodattimen vaihdon merkkivalo ja äänimerkki. Samanlainen suodatin malleille EASY ARM 1 ja EASY ARM 2. Liitäntä i-CON-juottolaitteiden liittämiseen.

Hyvä imuteho – tehokas suodatus – hiljainen toiminta. Prosessi-ilman 3-tasoinen suodatin:

- **Esisuodatin pölylle ja isoille hiukkasille.**
- **Yhdistelmäsuodatin mikrohiukkasille.**
- **Aktiivihilisuodatin sitoo haitallisia kaasuja.**

Järjestelmä asennetaan sopivalla pöytäpidikkeellä. Tarvikkeet, kuten imuvarret ja -suuttimet löytyvät verkkokaupasta numeroilla 082306 – 082313.

Imuteho asetetaan järjestelmässä yksilöllisesti jokaiselle imuvarrelle napin painalluksella. sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tekninen kuvaus

Imutilavuus vartta kohti	110 m ² /h
Kokonaisleveys	255 mm
Verkkojännite	100 - 240 V
Kokonaiskorkeus	470 mm
Kokonaispituus	490 mm
Paino	15 kg

Verkkotaajuus	50 - 60 Hz
Tehonkulutus	80 W
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	imulaite

Tarvikkeet

Täydellinen yhdistelmäsuodatin Tyyppi 1	082306 1
Nivelen sisältävä imuvarsi Omniflex Tyyppi 1	082311 1
Nivelen sisältävä imuvarsi pöytäasennukseen Highflex Tyyppi 1	082308 1
Imuvarsi Highflex Tyyppi 1	082309 1
Esisuodatin Tyyppi 1	082307 1
Imusuutin Plus Tyyppi 1	082313 1
Nivelen sisältävä imuvarsi Omniflex Tyyppi 1	082310 1
Nelikulmainen imusuutin Tyyppi 1	082312 1
	OCA10-1001
	OCA10-1002/04