

Garant GRIDLINE

Peruskaappi, jossa on väliseinä ja laatikot ikkunalliset pariovet, Tyyppi: 2000-1



Tilaustiedot

Tilausnumero	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi 40x20G, mukana väliseinä ja vetolaatikot, syvyys 16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Laatikoiden etukorkeus 125 mm. Keskellä asennettu väliseinä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm, yksi kiinteä ja 2 korkeussäädettävää hyllyä. Keskikohtaan ripustetun väliseinän tai ripustetun lokeron kantavuus: Kantavuus ovea kohti: 200 kg.

Sijoitus:

Hyllytasojen määrä leveys 20G: 3

Hyllytasojen määrä leveys 40G: 1

Vetolaatikoita 16×16G: 1

Vetolaatikoita 36×16G: 2

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa on väliseinä sekä hyllytasot ja vetolaatikot.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Leveys G	40
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Leveys	1000 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
ComfortClose	ei
Paino	145 kg
Korkeus	2000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Syvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
