

HEDI

Koneen valot, Tyyppi: 9LED-24V



Tilaustiedot

Tilausnumero	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitântäjohto. Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille. Konevalo, jossa on erittäin vankka lampun pää, roiskevesi- ja pölytiivis, ammattimaiseen käyttöön ankarissa työolosuhteissa tai koneissa. DIN EN 62493 -standardin mukainen häiriönvaimennus.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	24 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta	1140 lm
valoteho	12 W

ATEX-vyöhyke	ei
IP-suojaluokka	IP 64
Valaisukulma kiinteä	60 astetta
Valon keskittäminen	Tarkennettu valokartio
Tuotetyppi	Koneen valot