

HEDI

Koneen valot, Tyyppi: 9LED-BR



Tilaustiedot

Tilausnumero	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitântäjohto. Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille. 3 kirkkaustasoa työpisteen optimaaliseen valaistukseen, innovatiivinen malli mahdollistaa kohteen tarkastelun ylhäältä valaisimen läpi, 600 mm pitkä metallinivelputki.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Valovirta	750 lm
IP-suojausluokka	IP 20
valoteho	6 W

Lamppu	LED
Tuotetyyppi	Koneen valot