

HEDI

Koneen valot, Tyyppi: 6LED



Tilaustiedot

Tilausnumero	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat yleiskäyttöiset valaisimet, virtakytkin, 3 m pitkä kuminen liitäntäjohto. Kaikkiin HEDI®-kone- ja työpistevalaisimiin kuuluvat vakiona pöytäliittimet, integroitu magneetti ja neljä ruuvia valaisimen joustavaan kiinnittämiseen erilaisille alustoille. Perinteinen konevalo, jossa on laaja säteilykulma. Lampun päätä voidaan kääntää pallonivelellä 340°. Mukana vaihtolamppu.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Tekninen kuvaus

valoteho	7 W
ATEX-vyöhyke	ei
Väriämpötila	Kylmä valkoinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 20

Tehonkulutus	7 W
Väriämpötila	6500 K
Valovirta	621 lm
Lamppu	LED
Tuotetyyppi	Koneen valot