


Garant**NC-paikoitusporan kääntöterä, HB225, Tyyppi: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231521 10
GTIN	4062406565510
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus**Käyttö:**

NC-paikoitusreikäporaukseen ja viistämiseen. Myös tasosorvaukseen pyörimättömällä työkalulla sorvissa. **Ei saa käyttää kaivertamiseen.**

Huomautus:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

tyyppi	10
Pinnoitus	AlCrN
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi	SOGT 080208
Laji	HB225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		