

Garant**NC-paikoitusporan kääntöterä, HB225, Tyyppi: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231521 16
GTIN	4062406565534
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus**Käyttö:**

NC-paikoitusreikäporaukseen ja viistämiseen. Myös tasosorvaukseen pyörimättömällä työkalulla sorvissa. **Sopii kaivertamiseen.**

Huomautus:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	AlCrN
ISO-koodi	SOGT 11T308
tyyppi	16
Laji	HB225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		