


Garant**NC-paikoitusporan kääntöterä, HB225, Tyyppi: 10G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231521 10G
GTIN	4062406565527
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus**Käyttö:****Vain kaivertamiseen.****Huomautus:** $a_p = \text{enint. } 0,8 \text{ mm}, f = 0,008 \text{ mm} - 0,02 \text{ mm}.$ **Tekninen kuvaus**

ISO-koodi	SOGT 080201
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	AlCrN
tyyppi	10G
Laji	HB225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		