


Garant**Säteittäiskääntöterä, HB225, tyyppi / Säde R: 16/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231527 16/2
GTIN	4062406565565
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus**Malli:**

2-särmäiset säteittäiskääntöterät.

Käyttö:

Kuperalle säteelle ulko-Ø:lla tai rei'issä.

Sopii:

Nro 231500 koko 16

X: 3,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

L	11,11 mm
X	3,75 mm
S	3,97 mm
Pinnoitus	TiAlN
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

tyyppi	16
Z	3,5 mm
Säde r	2 mm
Y	1,5 mm
Laji	HB225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		