

Garant
Säteittäiskääntöteräsarja, HB225, tyyppi / Säde R: 16/1-3

Tilaustiedot

Tilausnumero	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Tuoteluokka	21Y

Kuvaus
Malli:

2-särmäiset säteittäiskääntöterät.

Käyttö:

Kuperalle säteelle ulko-Ø:lla tai rei'issä.

Sopii:

Nro 231500 koko 16

Sisältö:

1 säteittäiskääntöterä nro 231527: koot 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Tekninen kuvaus

Laji	HB225
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		