

**Garant****GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, täyskovametalli HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203048 5
GTIN	4062406565503
Tuoteluokka	11Z

**Kuvaus****Malli:**

Erikoishionta, jossa **torusmainen lastuamissärmän pyöristys**.

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

**Käyttö:**

**Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään.

**Huomautus:**

**Seuraajatuote nrolle 203028.**

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Kulmapyöristys $r_v$	0,2 mm
Nousukulma	30 astetta
Kavennuksen Ø $D_1$	4,8 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän pituus $L_c$	13 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen Iconel®issa	0,04 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	19 mm
Terän Ø $D_c$	5 mm

varren $\varnothing D_s$	6 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,08×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------