

Garant**GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, varsijyrsin HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203161 16
GTIN	4062406565831
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Eriytynen hionta **torusmainen lastuamissärmän säteellä.**

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jysintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten jysintään.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 203082.

Tekninen kuvaus

Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
HammaslukuZ	5
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Kavennuksen Ø D ₁	15,5 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän Ø D _c	16 mm
Kulmapyöristys r _v	0,3 mm
Kokonaispituus L	92 mm
varren Ø D _s	16 mm
Terän pituus L _c	36 mm

Nousukulma	38 astetta
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	42 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f_z särmäykseen Iconel®issa	0,08 mm
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkukulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,08×D
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		