

 Mahr

Kompakti pituusmittauslaite Millimar C 1200, Tyyppi: 1200T



Tilaustiedot

Tilausnumero	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen runko, suuriresoluutioinen ja hyväkontrastinen TFT-väri näyttö. Liitäntä yhdelle induktiiviselle anturille. Näyttö kääntyy portaattomasti parhaan katselukulman asettamiseksi. Mittaussuuntaa voidaan vaihtaa. Verkko- ja paristokäyttöinen.

Toiminto:

- **Dynaamiset mittaustoiminnot: Max, Min, Max-Min**
- **Näytön keskitys tolenranssirajoille**
- **Salanasuojattu valikko**

Käyttö:

Näyttönä induktiivista anturia varten yksinkertaisille mittaustehtäville (+ A, – A). Ihanteellinen kiinteään ja mobiiliin käyttöön korjaamoissa ja tuotantotiloissa. Tesa-yhteensopivaan induktiiviseen anturiin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498938.

Tekninen kuvaus

Korkeus	170 mm
Asteikko säädettävissä	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Leveys	130 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittausalue	±3 - ±5000 µm
Pituus	150 mm
Paino	1 kg
Enimmäisnäyttötarkkuus	0,1 µm
Yhteensopivuus	Tesa
Näyttö	digitaalinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä.
Tuotetyyppi	Näyttölaite

Tarvikkeet

Induktiivinen pituusmittausanturi Tyyppi 2004M	434760 2004M
Induktiivinen pituusmittausanturi, pistokiinnitteinen Tyyppi 1300TA	434750 1300TA
Induktiivinen pituusmittausanturi, pistokiinnitteinen Tyyppi 1300MA	434750 1300MA
Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	498938 USB2
Induktiivinen pituusmittausanturi Tyyppi 2004T	434760 2004T
Liitântäkaapeli Tyyppi R2	498938 R2
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	498938 D2