

**Mahr****Kompakti pituusmittauslaite Millimar C 1200, Tyyppi: 1200M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434707 1200M
GTIN	4059192063528
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Pienikokoinen runko, suuriresoluutioinen ja hyväkontrastinen TFT-värinäyttö. Liitäntä yhdelle induktiiviselle anturille. Näyttö kääntyy portaattomasti parhaan katselukulman asettamiseksi. Mittaussuuntaa voidaan vaihtaa. Verkko- ja paristokäyttöinen.

**Toiminto:**

- **Dynaamiset mittaustoiminnot: Max, Min, Max-Min**
- **Näytön keskitys tolenranssirajoille**
- **Salanasuojattu valikko**

**Käyttö:**

Näyttönä induktiivista anturia varten yksinkertaisille mittaustehtäville (+ A, – A). Ihanteellinen kiinteään ja mobiiliin käyttöön korjaamoissa ja tuotantotiloissa. Mahr-yhteensopivaan induktiiviseen anturiin.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää verkkoadapterin (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498938.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäisnäyttötarkkuus	0,1 µm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittausalue	±3 - ±5000 µm
Pituus	150 mm
Leveys	130 mm
Paino	1 kg
Asteikko säädettävissä	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Korkeus	170 mm
Yhteensopivuus	Mahr
Näyttö	digitaalinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	RS232C-liitântä.
Tuotetyyppi	Näyttölaite

## Tarvikkeet

Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	498938 USB2
Liitântäkaapeli Tyyppi R2	498938 R2
Induktiivinen pituusmittausanturi Tyyppi 2004T	434760 2004T
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	498938 D2
Induktiivinen pituusmittausanturi, pistokiinnitteinen Tyyppi 1300MA	434750 1300MA
Induktiivinen pituusmittausanturi Tyyppi 2004M	434760 2004M
Induktiivinen pituusmittausanturi, pistokiinnitteinen Tyyppi 1300TA	434750 1300TA