

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, digitaalinen mittauspää kuula, Mittausalue: 0-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438573 0-50
GTIN	2050002053175
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.**

Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2, tiedonsiirtokaapeli nro 497440 ja langaton adapteri nro 498954 koko A5.

**Tekninen kuvaus**

Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	30 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	167 mm
KM-kärkikuulan Ø	3 mm
Mittausalue	0 - 50 mm
Toistotarkkuus	0,03 mm
Mittausvoima	0,9 - 1,2 N

Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
IP-suojausluokka	IP 67
virheraja	0,05 mm
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	30 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-rajapinta
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

## Palvelut

KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S
DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S