

Kroeplin
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, digitaalinen mittauspää kuula, Mittausalue: 0-30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.**

Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2, tiedonsiirtokaapeli nro 497440 ja langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Tekninen kuvaus

Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	30 mm
Mittausvoima	1 - 1,5 N
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	30 mm
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	115 mm
Toistotarkkuus	0,02 mm
Mittausalue	0 - 30 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 67
virheraja	0,04 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
KM-kärkikuulan Ø	3 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

Palvelut

DAkkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S