

Garant**Pienoispistoterä sisäpuolisen täyden säteen upotukseen Oikea, HB720, Ø D_{min} / w: 11/0,8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270050 11/0,8 |
| GTIN | 4062406566234 |
| Tuoteluokka | 21I |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-----------------------|
| Terän paksuus T | 4 mm |
| Kärjen-keskiön etäisyys L ₃ | 6,7 mm |
| Syöttö f | 0,02 - 0,03 mm/kierr, |
| Pistoleveys w | 0,8 mm |
| Terän koko Ø d | 8 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t _{max} | 2,3 mm |
| Vähimmäis-Ø D _{min} | 11 mm |
| Säde r | 0,4 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Laji | HB720 |
| Tuotetyyppi | Pienoisvaihtoterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 80 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 80 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 60 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 30 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 60 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 80 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| hakkaava | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |