

Garant

GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213052 32/5 |
| GTIN | 4062406566340 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus

Malli:

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| Ø D ₃ | 26 mm |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 24,4 mm |
| Terän Ø D _c | 32 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 58 mm |
| Asetuskulma κ | 20 astetta |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Kokonaispituus L _{ges} | 150 mm |
| Sarja | Power Q |
| Sopiva kääntöterä | ANGX10T308ZE.R |

| | |
|---|----------------|
| Ulkoneman pituus L_1 | 70 mm |
| Varren $\varnothing D_s$ h6 | 32 mm |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$ | 62 mm |
| Porrastuskulma α_{max} | 0,82 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 1 mm |
| Terien lkm Z | 5 |
| varren malli | weldonvarsi |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |