

**Garant****GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:  
16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	2,39 astetta
Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	16 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	100 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	20 astetta
Terien lkm Z	2

Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	8,4 mm
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	30 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	30 mm
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin