

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:
25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{\max}	1,15 astetta
Ø D ₃	19 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α_{\max}	17,4 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	44 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Sarja	Power Q
Ulkoneman pituus L ₁	60 mm

Asetuskulma κ	20 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	48 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Varren $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin