

**Garant****GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:  
20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	12,4 mm
Terien lkm Z	3
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	130 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	38 mm

Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	34 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,62 astetta
Asetuskulma $\kappa$	20 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin