

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	10 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	8,4 mm
Terien lkm Z	2
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	26 mm
Varren Ø D ₅ h ₆	16 mm
Terän Ø D _c	16 mm

Porrastuskulma α_{\max}	2,39 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Asetuskulma κ	20 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin