

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213054 20/3
GTIN	4062406566432
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	20 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Porrastuskulma α _{max}	1,62 astetta
Ulkoneman pituus L ₁	50 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	38 mm
Asetuskulma κ	20 astetta
Kokonaispituus L _{ges}	130 mm

Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,4 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin