

**Garant**
**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:  
16/2Lmm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	150 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	2
Terän Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm

Asetuskulma $\kappa$	20 astetta
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	8,4 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,39 astetta
$\emptyset D_3$	10 mm
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin