

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
32/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	58 mm
Ulkoneman pituus L ₁	120 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Kokonaispituus L _{ges}	200 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,82 astetta
Ø D ₃	26 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	20 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Varren $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	24,4 mm
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Terien lkm Z	5
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin