

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
20/3Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213054 20/3L
GTIN	4062406566449
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	20 astetta
Ulkoneman pituus L ₁	80 mm
Varren Ø D ₅ h ₆	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	34 mm
Ø D ₃	14 mm
Sarja	Power Q

Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,4 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Kokonaispituus L_{ges}	160 mm
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,62 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin