

**Garant****GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:  
25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	100 mm
Varren Ø D <sub>5</sub> h6	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1 mm
Asetuskulma κ	20 astetta
Sarja	Power Q
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Sisäjähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	17,4 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,15 astetta
Terien lkm Z	4
Terän $\varnothing D_c$	25 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	180 mm
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin