

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
16/2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	26 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	8,4 mm
Kiinnityskierre M	M8
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm

Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	30 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,39 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
$\varnothing D_2$	13 mm
Kokonaispituus L_{ges}	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin