

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
22/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	14,4 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Terien lkm Z	3
Kiinnityskierre M	M10
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	42 mm
Sarja	Power Q

Ø D ₃	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	30 mm
Terän Ø D _c	22 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Sisäjäähditys	kyllä
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Porrastuskulma α _{max}	1,39 astetta
Ø D ₂	18 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin