

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
20/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	38 mm
Kokonaispituus L _{ges}	30 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	12,4 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,62 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	34 mm
Kiinnityskierre M	M10

Terien lkm Z	3
Sarja	Power Q
Ø D ₂	18 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Terän Ø D _c	20 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₃	14 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin