

Garant
GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	17,4 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	44 mm
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm

Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α_{\max}	1,15 astetta
Kiinnityskierre M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin