

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
32/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	29 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kiinnityskierre M	M16
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	24,4 mm
Sarja	Power Q

Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α_{\max}	0,82 astetta
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin