

Garant
**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
35/5mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	29 mm
Terien lkm Z	5
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	64 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,73 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	68 mm
Sarja	Power Q

Porrastuspituus L kun α_{\max}	27,4 mm
Terän $\varnothing D_c$	35 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin