

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
42/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213056 42/5
GTIN	4062406566616
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Sisäjäähdytys	kyllä
Ø D ₂	29 mm
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	78 mm
Ø D ₃	36 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm

Terän $\varnothing D_c$	42 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	82 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	34,4 mm
Terien lkm Z	5
Porrastuskulma α_{max}	0,58 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin