

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
42/7mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	34,4 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,58 astetta
Ø D ₂	29 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R

Terän $\varnothing D_c$	42 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Terien lkm Z	7
Sarja	Power Q
Sisäjähdytys	kyllä
$\varnothing D_3$	36 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	82 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin