

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	5
Asetuskulma κ	20 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	34 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	74 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	32,4 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	16 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Porrastuskulma α_{max}	0,62 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin