

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/7mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	7
Sarja	Power Q
Ø D ₃	36 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	34,4 mm
Asetuskulma κ	20 astetta

Kiinnitysreiän \emptyset	16 mm
Terän $\emptyset D_c$	42 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{min}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{max}$	82 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,58 astetta
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin