

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	126 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	130 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	20 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	58,4 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm

Terien lkm Z	8
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Porrastuskulma α_{max}	0,34 astetta
$\varnothing D_3$	60 mm
Terän $\varnothing D_c$	66 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin