

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213058 50/5 |
| GTIN | 4062406566746 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Terien lkm Z | 5 |
| Kokonaispituus L_{ges} | 50 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max} | 98 mm |
| Sopiva kääntöterä | ANGX10T308ZE.R |
| Porrastuspituus L kun α_{max} | 42,4 mm |
| KiinnitysreiänØ | 22 mm |

| | |
|--|---------------|
| Sarja | Power Q |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Asetuskulma κ | 20 astetta |
| Porrastuskulma α_{\max} | 0,47 astetta |
| Terän $\varnothing D_c$ | 50 mm |
| Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$ | 94 mm |
| $\varnothing D_3$ | 44 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 1 mm |
| Fz Helix | 0,8 |
| varren malli | reiällä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |