

**Garant****GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	44 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sarja	Power Q
Sisäjähdytys	kyllä
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Terien lkm Z	8

Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	42,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	98 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	94 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,47 astetta
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Asetuskulma $\kappa$	20 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin