

**Garant****GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/7mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213058 40/7   |
| GTIN         | 4062406566722 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Porrastuskulma $\alpha_{\max}$     | 0,62 astetta   |
| Asetuskulma $\kappa$               | 20 astetta     |
| Ø D <sub>3</sub>                   | 34 mm          |
| Sisjäähdytys                       | kyllä          |
| Sopiva kääntöterä                  | ANGX10T308ZE.R |
| Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub> | 1 mm           |

|  |               |
|--|---------------|
| Kiinnitysreiän $\emptyset$               | 16 mm         |
| Terien lkm Z                             | 7             |
| Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$    | 32,4 mm       |
| Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$ | 74 mm         |
| Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$          | 40 mm         |
| Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$ | 78 mm         |
| Terän $\emptyset D_c$                    | 40 mm         |
| Sarja                                    | Power Q       |
| Fz Helix                                 | 0,8           |
| varren malli                             | reiällä       |
| Jyrsintäkäyttö                           | Pyöröjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö                           | Pyöröjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö                           | Parrastus     |
| Lastuamisstrategia                       | HPC           |
| Työkalun vaihto                          | PowerCard     |
| Tuotetyyppi                              | Kopiojyrsin   |