

**Garant**
**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/8mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	8
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Terän Ø $D_c$	52 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	98 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	102 mm

Kiinnitysreiän $\varnothing$	22 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	44,4 mm
Asetuskulma $\kappa$	20 astetta
$\varnothing D_3$	46 mm
Sarja	Power Q
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin