

Garant**GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä **pieniin työstöhalkaisijoihin** ja **suuriin käyttösyvyksiin**. Erittäin **tehokas terien suuren määrän ansiosta**.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	55,4 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	120 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	124 mm

Asetuskulma κ	20 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Sopiva kääntöterä	ANGX10T308ZE.R
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,36 astetta
Terien lkm Z	7
$\emptyset D_3$	57 mm
Terän $\emptyset D_c$	63 mm
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin