

Mitutoyo

**Vipumittakello, mittausvarren pituus 15,2 mm, Mittausalue suuntaansa /
rungon Ø: 0,1/40mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

Lukematarkkuus 2/1000.

Mitutoyo – jalokivilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Ei ole arka magneettikentille.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,002 mm
Mittauskuulan \emptyset	2 mm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	4 μm
Hystereesi f_u	2 μm
Kiinnitysvarren \emptyset h6	8 mm
Kotelon \emptyset	40 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,1 mm
Kallistusalue	2×110 astetta
Poikkeama f_e	3 μm
Mittausvoima	0,15 N
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG
DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG