



Akkukäsipyörösaha, Tyyppi: GKS18V68C



Tilaustiedot

Tilausnumero	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V **akkupyörösaha**, BITURBO- tekniikka.

- **Integroitu VAC-sovitin** mahdollistaa helpon käsittelyn. Sovitin kääntyy 360°.
- **Paras mahdollinen ergonomia** maksimaaliseen hallintaan ja käyttömukavuuteen.
- **Älykäs jarru** turvalliseen pysäyttämiseen minimoidulla takaiskulla.
- **Varustettu ammattikäytön 18 V -järjestelmällä**, joka soveltuu niin kevyeen kuin raskaaseenkin työstöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana sahanterä, suuntaisohjain.

Huomautus:

Pyörösahanterät löytyvät numerosta 583920.

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Paino	4,7 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Sahanterän reiän Ø	30 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni

Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Paino ilman akkua	3,8 kg
Enimmäiskierrosluku	6250 min ⁻¹
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sahanterän Ø	190 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Enimmäistyöstösyvyys 90°	57 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Valmistajamerkintä	GKS 18V-68 C
Malli	Upotuspyörösaha
Tuotetyyppi	Sahat

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073851 B18
Pyörösahanteräexpert for Aluminium Terän Ø D 190 mm	583920 190
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073854 B18
Akun latauslaite Tyyppi GAL18160C	073866 GAL18160C
Akun latauslaite Tyyppi GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073853 B18
Pyörösahanterä metallille, viistohammas, viisteyleiskäyttöinen Terän Ø D 190 mm	584095 190
Pyörösahanterä puulle, viistohammasyleiskäyttöinen Terän Ø D 190 mm	584075 190