



Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	26 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	35 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	6 mm
Porrastuspituus L kun a_{max}	14,25 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,8 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Terien lkm Z	2
Ø D_3	15 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------