



Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 20/2Lmm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 226400 20/2L |
| GTIN | 4960664914197 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Kokonaispituus L_{ges} | 150 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max} | 38 mm |
| Sopiva kääntöterä | TOMT060508 |
| Porrastuspituus L kun α_{max} | 14,25 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min} | 35 mm |
| Porrastuskulma α_{max} | 0,8 astetta |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$ | 6 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Kääntöterän ruuvi | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) |
| Varren Ø D_s h6 | 20 mm |
| Terän Ø D_c | 20 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 | 40 mm |
| Ø D_3 | 15 mm |
| varren malli | Lieriövarsi. |

| | |
|----------------|----------------|
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------|----------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 1 | 229723 1 |
|-------------------------|----------|