



## Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 40/5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

### Tekninen kuvaus

Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	150 mm
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,33 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	75 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	34,25 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	6 mm
Terien lkm Z	5
Ø D <sub>3</sub>	35 mm

varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------