



Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/2Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	200 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	6 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Porrastuskulma α_{max}	0,44 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	26,25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	59 mm
Ulkoneman pituus L_1	65 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Ø D_3	27 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------