



Kulmajyrsin 90° MEV, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/2Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritusosan jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	19,25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	48 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	6 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Varren Ø D_3 h6	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	170 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,6 astetta
Sopiva kääntöterä	TOMT060508
Terän Ø D_c	25 mm
Kääntöterän ruuvi	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	45 mm
Terien lkm Z	2
Ø D_3	20 mm
varren malli	Lieriövarsi.

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	229723 1
-------------------------	----------